

JAPPY


ステンレスバンド **ギヤ式** 0.3t×10mm×50M **ラチェット式**

特 長

- ①すべてオールステンレス（日本製）
- ②締め付け作業が極めて簡単
- ③専用工具は不要


JSB-1050M

ステンレスバンド




コンパクト
梱包

残量チェック窓



JSB-G1020

ギヤ式締め付金具



材質 SUS304



JSB-R1020

ラチェット式締め付金具



材質 SUS304



商品コード	品 番	梱包／箱	出荷単位	価格
690-193-00010	JSB-1050M	1箱(10巻入)	1巻	オープン
690-193-00020	JSB-G1020 (20個入)	1箱(1,000個入)	1袋(20個入)	オープン
690-193-00030	JSB-R1020 (20個入)	1箱(1,000個入)	1袋(20個入)	オープン


JSB-G1020 ギヤ式

締付金具取扱説明




① バンドの長さを決める。

バンドを柱等の円周所要長+10cm程度に切断します。




② ベースにバンドをセットする。

バンドの端を約5cm折り返し、図の様にセットする。
(軸のスリットは、出荷状態で作業しやすい位置になっています。)



③ 軸にバンドをセットする。

②でセットしたバンドを柱等に巻き、バンドの端を図の様に軸のスリットに差し込み、一杯まで引っ張ります。



④ 締め付け作業


ペンチかドライバーで巻き取り軸頭部を矢印の方向に回転させて、バンドを巻き込むだけで締め付けられます。



締め付け後の安全のため端末は必ず巻き込んでください。

⑤ 巻き戻し方法

締め付け後、巻き戻したい場合は、次の様にします。ラチェットギヤ金具をストッパーの上に乗せ、この際に生じる本体との隙間にマイナスドライバーを差し込みますとストッパーの動きがなくなり矢印の方向に巻き戻せます。ドライバーを抜き取れば元の状態に戻ります。




JSB-R1020 ラチェット式

締付金具取扱説明




① バンドの長さを決める。

バンドを柱等の円周所要長+10cm程度に切断します。




② ベースにバンドをセットする。

バンドの端を約5cm折り返し、図の様にセットする。
(軸のスリットは、レバーを開く事なく出荷状態で作業しやすい位置になっています。)




③ レバーにバンドをセットする。

②でセットしたバンドを柱等に巻き、バンドの端を図の様に軸のスリットに差し込み、一杯まで引っ張ります。



④ 締め付け作業

レバーを外側に倒し、ラチェットでバンドを巻き取ります。




レバーの反復動作、1~2回でバンドが柱に十分締められます。




⑤ レバーの閉じ作業

十分に締めましたら、バンドを3cm程残して切断し、レバーをベースに被せます。ベースの突起にレバーの窓を左右とも完全にはめ込まれている事を確認し、作業は終了です。



JSB-G1020 ギヤ式

許容静荷重



JSB-R1020 ラチェット式



使用上の注意事項

- ・作業時は、手を傷つける恐れがあります。手袋や保護具をご使用ください。
- ・ステンレスバンドは、ゆっくり引き出してください。残量チェック窓にてご確認ください。

【発売元】



因幡電機産業株式会社

商品事業部 商品開発部 JAPPY課

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1915 FAX:06-4391-1916 <http://www.jappy.biz/>

※本リーフレットからの無断複製はたかく断ります。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2015年9月現在のものです。

■ お問い合わせ先